

Краткие технические характеристики:

MS8200	
	
<p>Цифровые мультиметры серии MS8200 предназначены для использования в лабораториях, цехах, для радиолюбительства и для работы в домашних условиях. Эта серия мультиметров является усовершенствованным вариантом мультиметров серии MY- одной из самых популярных серий мультиметров фирмы MASTECH. Усовершенствования свелись прежде всего к защитным функциям прибора - переключатель режимов работы и все кнопки мультиметра утоплены, что исключает ошибочное включение, а гнезда для измерения токов открываются только при установке переключателя на режим измерения токов.</p>	
<p>Мультиметры имеют очень большой ЖК-дисплей разрядностью 3 1/2 (максимальное индицируемое число 1999), для работы в условиях низкой освещенности предусмотрен режим подсветки дисплея. Защитный холстер имеет поставку, позволяющую устанавливать прибор на горизонтали под любым углом и даже подвешивать его на стене.</p>	
<p>Мультиметры предназначены для измерения:</p> <ul style="list-style-type: none">постоянного и переменного напряжения,постоянного и переменного тока,сопротивления,емкости конденсаторов,частоты входного сигнала (для модели MS8200G),температуры (для моделей MS8200C и MS8200G),проверки диодов и прозвонки соединений.	
<p>Обеспечивается индикация разряда батарей и перегрузки по входу "1".</p>	
<p>Габариты мультиметров составляют 191 x 82 x 36 мм.</p>	
<p>Вес - 280 гр (включая батарею питания).</p>	
<p>Мультиметры разработаны в соответствии со стандартом безопасности IEC-1010 категории II.</p>	