UT2002 (2005) Расскладной цифровой мультиметр

Особенности

Основные функции	Диапазон	Погрешность
Измерение постоянного напряжения	200 мВ/2 В/20 В/200 В/1000 В	+/-(0.5%+1)
Измерение переменного напряжения	200 мВ/2 В/20 В/200 В/750 В	+/-(0.8%+3)
Измерение постоянного тока	200 мкА/2 мА/20 мА/200 мА/10 А	+/-(0.8%+1)
Измерение переменного тока	200 мкА/2 мА/20 мА/200 мА/10 А	+/-(1%+3)
Измерение сопротивления	200 Ом/2 kОм/20 kОм/200 kОм/2 МОм/20 МОм/200 МОм	+/-(0.8%+1)
Тестирование транзисторов	+	
Тестирование диодов	+	
Прозвонка p-n переходов	+	
Полноэкранный дисплей	+	
Режим сна	+	
Индикатор разряда батареи	+	
Сопротивление на входе	10 МОм	
Источник питания	9В батарея (6F22)	
Индицируемое число	1999	
Размер ЖК дисплея	33x63 мм	
Специальные функции		
Измерение электроемкости	2 нФ/20 нФ/200 нФ/2 мкФ/20 мкФ	+/-(2.5%+3)
Переключатель между переменным и постоянным током	+	
Сигнализация	+	

Основные характеристики

Цвет прибора	UT2002(2005) - серый, чехол - серый
Вес прибора	540 гр (вместе с чехлом)
Product Size	185 x 89 x 32 мм

www.chipdip.ru
ЧИП И ДИП

	Основные аксессуары	Щупы, батарея, руководство, чехол
	Дополнительные аксессуары	Щупы (UT-TL, UT-L1, UT-L2)

www.chipdip.ru
ЧИП И ДИП