GC-MDPC01

Кабель mini DisplayPort 20M/20M

Кабель mini DisplayPort M/M предназначен для подключения компьютеров или ноутбуков с разъемом mini displayport к новому 27" iMac, который имеет mini displayport гнездо.

Тип разъемов кабеля или переходника: mini DP 20M[штекер]/mini DP 20M[штекер], никелерованные контакты
Совместимый с разъемами Mini Displayport 1.1 стандарта;
Поддерживает скорость передачи данных до 8.64 Гбит/с;
Поддерживает передачу данных 8b/10b (скорость передачи до 2.7 ГГц, до 4-х полос);
Максимальное разрешение (2560x1600p@60Hz);
Поддерживает глубину цвета, 6, 8, 10, 12 и 16 бит на компоненту;
Поддерживает DPCP (DisplayPort Content Protection).
Цвет кабеля или переходника: белый
Длина кабеля: 1м
Ферритовые фильтры: нет
Продукция соответствует следующим сертификатам: RoHS, CE, FCC, TIA, ISO.