GC-CVDP05

Кабель-адаптер Apple DisplayPort/DVI, 20M/25F

Переходник для подключения монитора или телевизора с интерфейсом DVI к видеокарте с выходом DisplayPort .

Пропускная способность интерфейса: до 10.8Gpbs
Тип разъемов кабеля или переходника: DP 20M [штекер] / DVI 25F [гнездо], никель

Тип оболочки: ПВХ
Совместимость: с DisplayPort 1.1 стандарт;
1Mbps двунаправленный вспомогательный канал
DVI - встречается на видеокартах, материнских платах со встроенным видео, мониторах, телевизорах, проекторах, плазменных панелях, мультимедиа-плеерах
DisplayPort - встречается на видеокартах, мониторах, телевизорах, проекторах, плазменных панелях
Цвет кабеля или переходника: черный
Длина кабеля: 24 см
Ферритовые фильтры: нет