



ПАЯЛЬНЫЕ ЖАЛА И НАСАДКИ




172 серия



Наименование	A (мм)
172BD	1,1




Наименование	A (мм)
172KD	3,1




Наименование	A (мм)
172LD	4,1


212 серия




Наименование	A (мм)	B (мм)	D (мм)
212AD	1,0	75,0	5,0
212BD	0,4	75,0	4,0
212SD	0,2	72,5	4,0





Наименование	A (мм)	B (мм)	D (мм)
212CD	1,0	74,0	4,0
212ED	1,8	72,0	4,0
212FD	2,2	75,0	5,0
212GD	3,2	75,0	5,0
212KD	1,8	74,0	4,0
212VD	5,0	75,0	5,0




Наим-ние	A (мм)	B (мм)	D (мм)	λ(град.)
212ID	0,6	75,0	5,0	30,0
212RD	0,2	72,0	4,0	40,0



Наименование	A (мм)
212WD	1,6




422 серия





Ширина грани

- 422FD1 - 10,0мм
 - 422FD2 - 15,0мм
 - 422FD3 - 7,5мм
 - 422FD4 - 12,5мм
 - 422FD5 - 17,5мм
 - 422FD6 - 20,0мм
 - 422FD7 - 25,0мм
 - 422FD8 - 27,5мм
 - 422FD9 - 40,0мм
- (комплект 2 шт.)




Ширина граней

- 422QD1 - 12,5x12,5 мм
 - 422QD2 - 25,0x25,0 мм
 - 422QD3 - 17,5x17,5 мм
 - 422QD4 - 20,0x20,0 мм
 - 422QD5 - 10,0x10,0 мм
 - 422QD6 - 15,0x15,0 мм
 - 422QD7 - 30,0x30,0 мм
 - 422RD1 - 22,5x16,5 мм
 - 422RD2 - 15,0x12,5 мм
- (комплект 2 шт.)










612 серия

Наименование	A (мм)	B (мм)	C (мм)
612AD	1,6	49,0	0,6
612CD	1,0	49,0	0,4
612ED	3,2	46,5	0,7
612GD	5,0	46,5	1,0
612KD	2,4	49,0	0,7





Наименование	A (мм)	B (мм)
612BD	1,0	52,5
612SD	0,4	52,5
612UD	0,8	49,0




Для для очистки контактных площадок от припоя с помощью ослетки WICK


832 серия



Наименование	A (мм)	b (мм)	B (мм)
832BD	1,0	18,5	46
832SD	0,8	27,5	55
832UD	0,4	27,5	55



Наименование	Тип демонтируемой панели
832C8	DIP-8
832C14	DIP-14
832C16	DIP-16




Наимен-ие	A (мм)	b (мм)	B (мм)	λ(град.)
832DD	1,0	11,0	38,5	60,0
832FD	2,0	12,5	40,0	45,0
832ND	4,0	12,5	40,0	45,0
832TD	3,0	12,5	40,0	45,0

ПАЙЛЬНЫЕ ЖАЛА И НАСАДКИ




832ED




Наименование	A (мм)	b (мм)	B (мм)
832CD	2,2	18,5	46,0
832ED	3,2	18,5	46,0
832KD	2,2	27,5	55,0
832YD	1,6	27,5	55,0


8520D



832PW




832RD




Наименование	A (мм)	B (мм)	C (мм)
832RD	5,0	50,0	1,4
832WD	2,5	50,0	1,0

842SD




Наименование	A (мм)	b (мм)	B (мм)
832BD	1,0	18,5	46,0
832SD	0,8	27,5	55,0
832UD	0,4	27,5	55,0

832VD




832ZD




842 серия

842BD




Наименование	A (мм)	b (мм)	B (мм)
842BD	1,0	15,0	42,5
842SD	0,8	27,0	55,0
842UD	0,4	27,0	55,0

842ED




Наимен-ие	A (мм)	b (мм)	B (мм)	C (мм)
842CD	2,2	15,0	42,5	1,0
842ED	3,2	15,0	42,5	1,0
842KD	2,2	28,0	55,0	1,0
842YD	1,6	10,0	37,5	0,6


842ID




842JD




832GD



832GW



832HD



832LD

