наконечники вилочные изолированный НВИ

Тип: НВИ по **ТУ 3424-001-59861269-2004**

- Наконечники вилочные предназначены для оконцевания многожильных медных проводов
- Материал коннектора: медь марки М1
- Материал изоляции: поливинилхлорид (ПВХ)
- Покрытие коннектора: электролитическое лужение
- Температурный диапазон: от -10°С до +75°С
- Опрессовка 2-х контурными матрицами КВТ контактной части наконечника на жиле провода и изолирующей манжеты по изоляции провода
- Не требует полного демонтажа крепежного соединения для быстрых перекроссировок — достаточно лишь ослабить винтовую фиксацию



Наименование	Цвет манжеты	Сечение (мм²)	Винт	Размеры (мм)						
				D	B	L	L_1	P	d_1	S
НВИ 1.5–3 (КВТ)	красный	0.5–1.5	М3.5	3.7	5.8	21.0	4.8	10.0	1.7	0.8
НВИ 1.5–4 (КВТ)	красный	0.5–1.5	М4	4.3	7.2	21.0	4.8	10.0	1.7	0.8
НВИ 1.5–5 (КВТ)	красный	0.5–1.5	М5	5.3	8.0	21.0	4.8	10.0	1.7	0.8
НВИ 2.5–4 (КВТ)	синий	1.5–2.5	М4	4.3	7.2	21.0	4.8	10.0	2.3	0.8
НВИ 2.5–5 (КВТ)	синий	1.5–2.5	М5	5.3	8.0	21.0	4.8	10.0	2.3	0.8
НВИ 2.5–6 (КВТ)	синий	1.5–2.5	М6	6.4	10.7	21.0	4.8	10.0	2.3	0.8
НВИ 6.0–4 (КВТ)	желтый	4.0–6.0	М4	4.3	8.2	25.5	6.2	13.0	3.4	1.0
НВИ 6.0–5 (КВТ)	желтый	4.0–6.0	М5	5.3	9.0	25.5	6.2	13.0	3.4	1.0
НВИ 6.0–6 (КВТ)	желтый	4.0–6.0	М6	6.4	9.0	25.5	6.2	13.0	3.4	1.0