1

1 СТАБИЛИЗАТОР R800

Стабилизатор R800 предназначен для обеспечения качественного электропитания оборудования в условиях нестабильного напряжения электросети, защиты оборудования и приборов от выхода из строя при резких перепадах напряжения, защиты нагрузки от индустриальных или атмосферных импульсных помех распространяемых по сети питания, защиты электросети от перегрузки и короткого замыкания. **Технические характеристики:** выходная мощность, Вт - 640 · диапазон входных напряжений (DC), В - 135 ... 275 · диапазон выходных напряжений (AC), В - 180 ...242 · точность стабилизации вых. напр. - +/-7% · тип коммутации - релейный · количество ступеней регулировки - 5 · индикатор: причины отключения нагрузки. **Функциональные особенности:** микропроцессорная система управления стабилизатором · автоматическое отключение нагрузки при привышении предельных значений входного напряжения и подключение при их восстановлении · автоматическое отключение нагрузки при привышении допустимой мощности.

2 СТАБИЛИЗАТОР R1200P

Стабилизатор R1200P предназначен для обеспечения качественного электропитания оборудования в условиях нестабильного напряжения электросети, защиты оборудования и приборов от выхода из строя при резких перепадах напряжения, защиты нагрузки от индустриальных или атмосферных импульсных помех распространяемых по сети питания, защиты электросети от перегрузки и короткого замыкания. **Технические характеристики:** выходная мощность, Вт - 960 · диапазон входных напряжений (DC), В - 135 ... 275 · диапазон выходных напряжений (AC), В - 180 ...242 · точность стабилизации вых. напр. - +/-3,5% · тип коммутации - релейный · количество ступеней регулировки - 5 · индикатор: причины отключения нагрузки. **Функциональные особенности:** микропроцессорная система управления стабилизатором · автоматическое отключение нагрузки при привышении предельных значений входного напряжения и подключение при их восстановлении · автоматическое отключение нагрузки при привышении допустимой мощности.

2

3

3 СТАБИЛИЗАТОР R2000P

Стабилизатор R2000P предназначен для обеспечения качественного электропитания оборудования в условиях нестабильного напряжения электросети, защиты оборудования и приборов от выхода из строя при резких перепадах напряжения, защиты нагрузки от индустриальных или атмосферных импульсных помех распространяемых по сети питания, защиты электросети от перегрузки и короткого замыкания. **Технические характеристики:** выходная мощность, Вт - 1600 · диапазон входных напряжений (DC), В - 135 ... 275 · диапазон выходных напряжений (AC), В - 180 ...242 · точность стабилизации вых. напр. - +/-3,5% · тип коммутации - релейный · количество ступеней регулировки - 5 · индикатор: причины отключения нагрузки. **Функциональные особенности:** микропроцессорная система управления стабилизатором · автоматическое отключение нагрузки при привышении предельных значений входного напряжения и подключение при их восстановлении · автоматическое отключение нагрузки при привышении допустимой мощности.

4

4 АП 3302

Блок питания АП 3302 предназначен для питания импортного оборудования (внешние модемы Sportster, Acorp, Courier и др.) переменным током с напряжением 12 В и силой 1 А. Питание прибора осуществляется от сети переменного тока 220 В с частотой 50 - 60 Гц. Габаритные размеры блока, мм - 86x65x62.