Функции мультиметра Fluke 113:

- Измерения True-RMS;
- Подсветка дисплея;
- Разрядность дисплея 6000, обновление 4 раза в секунду;
- Гистограмма 33 сегмента с обновлением 40 раз;
- LoZ: низкое входное сопротивление
- Автоматический и ручной выбор диапазона
- Сохранение показ. дисплея
- Режим записи мин., макс., сред. значений
- Звуковой сигнал "прозвонки" и тестирования диодов
- Сигнализация подключения тестового провода
- Сигнализация опасных напряжений выше 30 В
- Индикация разряда батареи
- Компактный корпус со съёмным чехлом
- Простая замена батареи
- "Спящий" режим для экономии батарей.

Технические характеристики мультиметра Fluke 113:

Измеряемая величина	Максимальное значение	Максимальное разрешение	Погрешность
Vcheck™	600 В	0,1 В	±(2.0%+3)
Постоянное напряжение	600 В	0,1 мВ	-
Переменное напряжение	600 В	0,1 мВ	-
Постоянный ток	10 А	1 мА	-
Переменный ток	10 А	1 мА	-
Сопротивление	40 МОм	0.1 Ом	±(0.9%+2)
Емкость	10000 мкФ	1 нФ	±(1.9%+2)
Частота	50 кГц	0.01 Гц	-

Комплект поставки Fluke 113:

№	Наименование	Количество
1.	9 В батарея	1
2.	Документация	1
3.	Прибор	1

4.	Тестовые провода с 4-мм щупами и защитным колпачком	1
5.	Чехол	1