Navigator

Срок службы 30 000 часов | матовый рассеиватель | IP65 | 70

Светодиодные прожекторы Navigator NFL-P-LED

Светодиодные прожекторы NFL-P-LED являются энергоэффективным аналогом стандартных галогенных прожекторов.

Основные преимущества:

Лучшая цена

– обладает степенью защиты от пыли и влаги IP65, подходит как для внутреннего, так и для наружного использования. Предназначен для освещения фасадов зданий, внутренних дворов, садов, оград, гаражей, складских помещений, рекламных стендов, вывесок, витрин и проч.;
– корпус выполнен из ударопрочного АБС-пластика;
– алюминиевый радиатор обеспечивает стабильный срок службы светодиодов;
– специальный матовый рассеиватель закрывающий светодиоды, снижает уровень слепимости;
– алюминиевый рефлектор обеспечивает угол светового потока 70°, создавая мощный направленный свет;
– эффективность более 70 Лм/Вт;
– коэффициент цветопередачи Ra > 75;
– надёжный драйвер с коэффициентом мощности > 0.8;
– широкий диапазон рабочих температур (от – 30 до +40 °С);
– широкий диапазон рабочих напряжений (от 165 до 265 В);
– удобство монтажа;
– срок службы более 30 000 часов.

Код продукта	Мощность, Вт	Цвет	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Коэф. мощн., cos φ	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Штрихкод
NFL-P-10-4K-WH-IP65-LED	10	Белый	165-265	4000	700	>0.8	53	122	193	4607136 94627 9
NFL-P-10-4K-BL-IP65-LED	10	Черный	165-265	4000	700	>0.8	53	122	193	4607136 94628 6
NFL-P-30-4K-WH-IP65-LED	30	Белый	165-265	4000	2100	>0.8	64	176	220	4607136 94629 3
NFL-P-30-4K-BL-IP65-LED	30	Черный	165-265	4000	2100	>0.8	64	176	220	4607136 94630 9
NFL-P-50-4K-WH-IP65-LED	50	Белый	165-265	4000	3400	>0.9	76	215	253	4607136 94640 8
NFL-P-50-4K-BL-IP65-LED	30	Черный	165-265	4000	3400	>0.9	76	215	253	4607136 94641 5

Все характеристики продукции Навигатор строго соответствуют заявленным на упаковке.