


## Внутреннее устройство



CD60 пусковой конденсатор двигателя в металлическом корпусе, покрытый бакелитом. Размеры:

Ёмкость, мкФ	Номинальное напряжение 110В. 165В	Номинальное напряжение 220В. 250В	Номинальное напряжение 300В. 330В
53-64	36 × 70	36 × 70	35 × 85
64-77	36 × 70	36 × 70	35 × 85
72-86	36 × 70	36 × 70	35 × 85
88-108	36 × 70	36 × 85	46 × 85
108-130	36 × 70	36 × 85	46 × 85
124-149	36 × 70	46 × 85	46 × 85
130-156	36 × 70	46 × 85	46 × 85
145-175	36 × 70	46 × 85	46 × 85
161-193	36 × 70	46 × 85	46 × 85
189-227	36 × 70	46 × 85	46 × 111
216-259	36 × 70	46 × 85	46 × 111
233-280	36 × 70	46 × 85	46 × 111
243-292	36 × 70	46 × 85	46 × 111
270-324	36 × 70	46 × 85	46 × 111
340-408	36 × 70	46 × 111	46 × 111
378-454	36 × 85	46 × 111	46 × 111
400-480	36 × 85	46 × 111	46 × 111
460-552	36 × 85	46 × 111	46 × 111



## Основные технические параметры:

Диапазон рабочих температур -10...+60гр.  
Номинальное напряжение 110В- 330В  
Номинальная ёмкость 21-1280мкФ  
Номинальный допуск по ёмкости 0. +/- 20%