

## Люминесцентные лампы Navigator серии NTL

Люминесцентные лампы получили признание потребителей благодаря высокой световой отдаче, экономичности и большому сроку службы. Основной отличительной особенностью современных люминесцентных ламп является малый диаметр трубки. Диаметр трубки лампы T4 равен 12,5 мм, а лампы T5 – 16 мм.

При производстве люминесцентных ламп Navigator серии NTL используется усовершенствованный трехполосный люминофор. Это позволило получить увеличенную световую отдачу и улучшенную цветопередачу (Ra>82) на уровне лучших образцов люминесцентных ламп ведущих мировых производителей.

Благодаря малым размерам и высокой световой отдаче лампы Navigator NTL используются в составе компактных светильников для подсветки прилавков магазинов, кухонных гарнитуров, гардеробных комнат и шкафов, в качестве дополнительного света в общественных помещениях.

Средний рабочий ресурс ламп NTL составляет 10 000 часов.


Код продукта	Расшифровка кода
NTL-T4-06-840-G5	T4 – тип колбы
	06 – мощность
	840 – цветовая температура К
	G5 – тип цоколя

Тип колбы:	Цветовая температура К:	
трубка, диаметр 12.5 мм	T4	холодный белый свет (840) 4200
трубка, диаметр 16 мм	T5	дневной белый свет (860) 6400
трубка, диаметр 26 мм	T8	Ультрафиолетовое излучение УФ-C UV-C
Световой поток (люмен)	лм	Мощность Вт
Диаметр трубки, мм	d	Тип цоколя лампы G5, G13
Длина лампы	L	



## Люминесцентные лампы Navigator серии NTL

Служит в 10 раз дольше




### NTL-T4



Navigator NTL-T4 – люминесцентная лампа. Колба лампы – трубка диаметром 12,5 мм покрыта трехполосным люминофором, который обеспечивает индекс цветопередачи лампы Ra>82.


Лампа NTL-T4 поставляется с цоколем G5, в двух цветовых температурах (4200 К, 6400 К), семи мощностей от 6 до 30 Вт.



Код продукта	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Тип цоколя	Диаметр трубки d, мм	Длина лампы L, мм	Количество штук в коробке	Штрихкод
NTL-T4-06-840-G5	6	4200	372	G5	12.5	207	400	4607136 94100 7
NTL-T4-06-860-G5	6	6400	360	G5	12.5	207	400	4607136 94111 3
NTL-T4-08-840-G5	8	4200	496	G5	12.5	327	400	4607136 94101 4
NTL-T4-08-860-G5	8	6400	480	G5	12.5	327	400	4607136 94112 0
NTL-T4-12-840-G5	12	4200	768	G5	12.5	356.5	200	4607136 94102 1
NTL-T4-12-860-G5	12	6400	744	G5	12.5	356.5	200	4607136 94113 7
NTL-T4-16-840-G5	16	4200	1040	G5	12.5	455	200	4607136 94103 8
NTL-T4-16-860-G5	16	6400	1008	G5	12.5	455	200	4607136 94114 4
NTL-T4-20-840-G5	20	4200	1300	G5	12.5	553	200	4607136 94104 5
NTL-T4-20-860-G5	20	6400	1260	G5	12.5	553	200	4607136 94115 1
NTL-T4-24-840-G5	24	4200	1632	G5	12.5	642	100	4607136 94105 2
NTL-T4-24-860-G5	24	6400	1584	G5	12.5	642	100	4607136 94116 8
NTL-T4-30-840-G5	30	4200	1960	G5	12.5	750	100	4607136 94122 9
NTL-T4-30-860-G5	30	6400	1904	G5	12.5	750	100	4607136 94123 6

## Люминесцентные лампы Navigator серии NTL

Служит в 10 раз дольше




### NTL-T5



Navigator NTL-T5 – люминесцентная лампа. Колба лампы – трубка диаметром 16 мм покрыта трехполосным люминофором, который обеспечивает индекс цветопередачи лампы Ra>82.

Лампа NTL-T5 поставляется с цоколем G5, в двух цветовых температурах (4200 К, 6400 К), пяти мощностей от 6 до 28 Вт.



Код продукта	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Тип цоколя	Диаметр трубки d, мм	Длина лампы L, мм	Количество штук в коробке	Штрихкод
NTL-T5-06-840-G5	6	4200	390	G5	16	212.1	500	4607136 94106 9
NTL-T5-06-860-G5	6	6400	378	G5	16	212.1	500	4607136 94117 5
NTL-T5-08-840-G5	8	4200	520	G5	16	288.3	500	4607136 94107 6
NTL-T5-08-860-G5	8	6400	504	G5	16	288.3	500	4607136 94118 2
NTL-T5-13-840-G5	13	4200	923	G5	16	516.9	200	4607136 94108 3
NTL-T5-13-860-G5	13	6400	884	G5	16	516.9	200	4607136 94119 9
NTL-T5-21-840-G5	21	4200	1575	G5	16	849	100	4607136 94109 0
NTL-T5-21-860-G5	21	6400	1512	G5	16	849	100	4607136 94120 5
NTL-T5-28-840-G5	28	4200	2184	G5	16	1149	100	4607136 94110 6
NTL-T5-28-860-G5	28	6400	2100	G5	16	1149	100	4607136 94121 2