

Паяльная ванна СТ-51А.

Паяльная ванна СТ-51А. Предназначена для лужения проводников, кабельных наконечников в расплавленном припое.

Технические характеристики:

Емкость ванны 100x100x45 мм,

Максимальная масса припоя 3,8 кг.

Максимальный разогрев – до 430 °С.

Напряжение питания 220 В.

Потребляемая мощность 500 Вт.

Инструкция по эксплуатации.

1. При работе с ванной тщательно соблюдайте меры безопасности.
2. Установите паяльную ванну на устойчивую ровную поверхность.
3. Положите в паяльную ванну припой, исключая выступание частей припоя за края паяльной ванны.
4. Подключите паяльную ванну в электросети 220 в.
5. Включите паяльную ванну выключателем на лицевой панели, регулятором выставьте необходимую температуру.
6. При расплавлении припоя в ванне приступите к лужению, кратковременно опуская в расплавленный припой предназначенные для лужения части.
7. По окончании работы, отключите ванну. Дождитесь ее полного остывания.

Меры предосторожности.

1. Части паяльной ванны разогреваются до высокой температуры.
2. Ванна должна быть установлена на ровной устойчивой поверхности исключая наклон, опрокидывание и падение ванны.
3. Не допускайте контакта частей тела с нагретыми частями ванны, для предотвращения ожогов.
4. Не допускайте контакта ванны с посторонними предметами.
5. Не допускайте попадания в ванну воспламеняющихся предметов.
6. Не располагайте ванну в местах, где расстояние до предметов и конструкций сверху менее 1 метра.
7. Не оставляйте нагретую ванну без присмотра.
8. Недопустимо использование низкипящих флюсов, при использовании паяльной ванны. Это может привести к разбрызгиванию горячего флюса и припоя из ванны.